


所有設備紹介(3Dスキャナー型寸法測定器)

評価・解析に必要な様々な設備を所有、ご要望にワンストップで対応します。

実際の評価・解析を基に、3Dスキャナー型寸法測定器の活用事例を紹介させていただきます。



設定倍率	最大サンプルサイズ	測定精度	測定時間※
低倍	Φ50cm × H20cm	約100μm	3分～
高倍	Φ11cm × H5cm	約20μm	5分～

大型試料でもμmレベルの異常を短時間で検出可能!!

※測定時間は合成枚数に応じて増減します。記載時間は3枚合成(120°分割)のもの

- 個別作業も承ります。ご要望に沿った作業内容や報告スケジュールにて対応させていただきます。
- 問題工程確認、評価基準策定、部品メーカー等との打ち合わせもサポートさせていただきます。
- その他柔軟に品質問題に対応させていただきますので、まずはお問い合わせをお願いいたします。

お問い合わせ先

ユーロフィンFQL株式会社 信頼性評価、環境試験、故障解析、品質保証サポート

<https://www.eurofins.co.jp/efql/contact>

9時～17時 土・日・祝日・当社指定の休業日を除く